

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M6X140



Numéro d'article	01200.060.140
Marque	-
UBB	952351072816
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025081
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	140
P	1
s	10

### Dessin technique

