FABORY



Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M7X50

Numéro d'article	01200.070.050
Marque	-
UBB	950351143470
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025159
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M7
Longueur	50 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	50
P	1
s	11

Dessin technique

