

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M7X60



Numéro d'article	01200.070.060
Marque	-
UBB	950351143546
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025173
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M7
Longueur	60 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	60
P	1
s	11

Dessin technique

