

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M10X100/ S=17



Numéro d'article 01200.100.100

Marque -

UBB 950351146937

UNSPSC 31161620

EAN 8715492025661

PKG. de 100 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	100 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	100
P	1.5
s	17

Dessin technique

