

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M10X130/ S=17



Numéro d'article	01200.100.130
Marque	-
UBB	950351147273
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025722
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	130 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	130
P	1.5
s	17

Dessin technique

