

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M12X45



Numéro d'article	01200.120.046
Marque	-
UBB	952351614112
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025845
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	45 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	18

### Dessin technique

