



Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M14X70/ S=22

Numéro d'article	01200.140.070
Marque	-
UBB	950351150624
UNSPSC	31161620
EAN	8715492026293
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M14
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	40
b (min.): $L > 200$ mm	53
b (min.): $L \leq 125$ mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	70
P	2
s	22

Dessin technique

