




Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M5X60

Numéro d'article	01210.050.060
Marque	-
UBB	950351063686
UNSPSC	31161620
EAN	8715494337564
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	60 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	60
P	0.8
s	8

Dessin technique

