




Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M24X75

Numéro d'article	01210.240.075
Marque	-
UBB	954351194905
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031976
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	75 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M24
k	15
L (mm)	75
P	3
s	36

Dessin technique

