




Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M24X90

Numéro d'article	01210.240.090
Marque	-
UBB	950351082249
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031990
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	90 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M24
k	15
L (mm)	90
P	3
s	36

Dessin technique

