




Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M27X140

Numéro d'article	01210.270.140
Marque	-
UBB	950351083643
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032201
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M27
k	17
L (mm)	140
P	3
s	41

Dessin technique

