




Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M30X70

Numéro d'article 01210.300.070

Marque -

UBB 950351084062

UNSPSC 31161620

EAN 8715492032263

PKG. de 10 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M30
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Spécifications techniques

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	70
P	3.5
s	46

Dessin technique

