FABORY



Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M36X90

Numéro d'article	01210.360.090
Marque	-
UBB	950351085390
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032430
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	90 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Spécifications techniques

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	90
P	4
s	55

Dessin technique

