

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M4X50

Numéro d'article	01220.040.050
Marque	-
UBB	954351334188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032942
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	50 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): L≤125mm	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	50
P	0.7
s	7

### Dessin technique

