

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M5X30

Numéro d'article	01220.050.030
Marque	-
UBB	952351328184
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032966
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	30 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	30
P	0.8
s	8

Dessin technique

