

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M5X80

Numéro d'article 01220.050.080

Marque -

UBB 953351852868

UNSPSC 31161620

EAN 8715492033055

PKG. de 200 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	80 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	80
P	0.8
s	8

Dessin technique

