

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M6X45

Numéro d'article	01220.060.045
Marque	-
UBB	952351064169
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033109
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	45 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	45
P	1
s	10

Dessin technique

