

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M8X75

Numéro d'article	01220.080.075
Marque	-
UBB	952351981578
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033321
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	75 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	75
P	1.25
s	13

Dessin technique

