

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M8X150

Numéro d'article	01220.080.150
Marque	-
UBB	954351334345
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033406
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	150 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	150
P	1.25
s	13

### Dessin technique

