

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M10X110/S=17

Numéro d'article	01220.100.110
Marque	-
UBB	952351328424
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033604
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	110 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	110
P	1.5
s	17

Dessin technique

