


Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Droit Electro zingué passivé jaune 8.8 M10X170/S=17



Article n °	01220.100.170
Marque	-
UBB	955351208694
UNSPSC	31161620
EAN	8715492406675
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M10
Longueur (L)	170
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	17

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Spécifications techniques

k	6.4
b (min.): 125mm<L≤200mm	32
s	17
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
P	1.50

Dessin technique

