

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X45/S=19

Numéro d'article	01220.120.045
Marque	-
UBB	950351169129
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033734
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	45 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	45
P	1.75
s	19

Dessin technique

