

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X120/S=19

Numéro d'article	01220.120.120
Marque	-
UBB	950351169954
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033857
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	120 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	120
P	1.75
s	19

Dessin technique

