

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X160/S=19

Numéro d'article	01220.120.160
Marque	-
UBB	953351866801
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033895
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	160 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	160
P	1.75
s	19

### Dessin technique

