

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X180/S=19

Numéro d'article 01220.120.180

Marque -

UBB 952351982238

UNSPSC 31161620

EAN 8715492033901

PKG. de 50 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	180 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 36
125mmL≤200mm

b (min.): L200mm 49

b (min.): L≤125mm 30

d-D M12

k 7.5

L (mm) 180

P 1.75

s 19

Dessin technique

