

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M12X220/S=19

Numéro d'article	01220.120.220
Marque	-
UBB	954351334832
UNSPSC	31161620
EAN	8715492033932
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	220 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	220
P	1.75
s	19

Dessin technique

