

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M16X55

Numéro d'article	01220.160.055
Marque	-
UBB	952351308871
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034151
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	55 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	55
P	2
s	24

Dessin technique

