

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M16X75

Numéro d'article 01220.160.075

Marque -

UBB 952351810397

UNSPSC 31161620

EAN 8715492034199

PKG. de 25 Boîte complete  
uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	75 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	75
P	2
s	24

### Dessin technique

