


## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M16X75



Article n °	01220.160.075
Marque	-
UBB	952351810397
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034199
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M16
Longueur (L) (mm)	75
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014

### Spécifications techniques

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	38
P	2
s	24
b (min.): $L > 200\text{mm}$	57
k	10
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	44

### Dessin technique

