

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M16X100

Numéro d'article 01220.160.100

Marque -

UBB 950351171265

UNSPSC 31161620

EAN 8715492034236

PKG. de 25 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	100 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	100
P	2
s	24

Dessin technique

