

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M20X70

Numéro d'article	01220.200.070
Marque	-
UBB	950351171679
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034533
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	70 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	70
P	2.5
s	30

Dessin technique

