

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M20X140

Numéro d'article	01220.200.140
Marque	-
UBB	950351172172
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034625
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	140 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	140
P	2.5
s	30

### Dessin technique

