FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M20X160

Numéro d'article	01220.200.160
Marque	-
UBB	950351172255
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034649
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	160 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	160
P	2.5
s	30

Dessin technique

