

## Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M20X180

Numéro d'article	01220.200.180
Marque	-
UBB	952351255239
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034663
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	180 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

### Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	180
P	2.5
s	30

### Dessin technique

