

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M24X110

Numéro d'article	01220.240.110
Marque	-
UBB	952351982808
UNSPSC	31161620
EAN	8715492034953
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	110 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	110
P	3
s	36

Dessin technique

