

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M27X160

Numéro d'article 01220.270.160

Marque -

UBB 953351868393

UNSPSC 31161620

EAN 8715492035172

PKG. de 10 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M27
Longueur	160 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17
L (mm)	160
P	3
s	41

Dessin technique

