FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M3X20

Numéro d'article	01237.030.020
Marque	-
UBB	500648279700
UNSPSC	31161620
EAN	8717077233638
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	20 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Spécifications techniques

d-D	M3
k	2
L (mm)	20
P	0.5
s	5.5

Dessin technique