


Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M3X25



Numéro d'article	01237.030.025
Marque	-
UBB	500648279882
UNSPSC	31161620
EAN	8717077233645
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M3
Longueur (L) (mm)	25
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Spécifications techniques

k	2
P	0.50
s	5.5

Dessin technique

