

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M4X10

Numéro d'article	01237.040.010
Marque	-
UBB	500648280021
UNSPSC	31161620
EAN	8717077233669
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	10 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	10
P	0.7
s	7

Dessin technique

