FABORY

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M4X12

Numéro d'article	01237.040.012
Marque	-
UBB	500648280104
UNSPSC	31161620
EAN	8717077233676
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	12 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Spécifications techniques

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	12
P	0.7
s	7

Dessin technique

