

Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse 8.8 M10X12

Numéro d'article	01237.100.012
Marque	-
UBB	500648285491
UNSPSC	31161620
EAN	8717077234208
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	12 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Spécifications techniques

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	12
P	1.5
s	16

Dessin technique

