

Zeskanttapbout ISO 4017 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 8.8 M12X80

Artikelnummer 01237.120.080

Merk -

UBB 500648288610

UNSPSC 31161620

EAN 8717077234529

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Verzinkt, dikke Cr(III +)passivatie
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	18

Technische tekening

