

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M3

Numéro d'article 01320.030.001

Marque -

UBB 950355017589

UNSPSC 31161727

EAN 8715492042811

PKG. de 250 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M3
m	2.4
P	0.5
s	5.5

Dessin technique

