

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Electro zingué passivé jaune |8| M6

Numéro d'article	01320.060.001
Marque	-
UBB	950355017829
UNSPSC	31161727
EAN	8715492042859
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

Spécifications techniques

d-D	M6
m	5
P	1
s	10

Dessin technique

