

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Electro zingué passivé jaune 8 M12

Numéro d'article	01321.120.001
Marque	-
UBB	950355965506
UNSPSC	31161727
EAN	8715492406880
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4032
-----	------

Spécifications techniques

d-D	M12
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Dessin technique

