

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Electro zingué passivé jaune 8 M20

Numéro d'article	01321.200.001
Marque	-
UBB	950355965761
UNSPSC	31161727
EAN	8715492406927
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4032
-----	------

Spécifications techniques

d-D	M20
m (max.)	18
P	2.5
s	30

Dessin technique

