

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse | 8| M4

| | |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01325.040.001 |
| Marque | - |
| UBB | 500505355536 |
| UNSPSC | 31161727 |
| EAN | 8715494207881 |
| PKG. de 250 | Boîte complete uniquement |

Paramètres techniques

| | |
|-----------------------|--|
| Diamètre | M4 |
| Classe | 8 |
| Mode d'entraînement | Hexagonale |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Droit |
| Revêtement | Zingué avec une passivation Cr(III+) épaisse |
| Filetage | Filetage métrique |

Normes

| | |
|-----|---------|
| NEN | 1560 |
| NF | E25-401 |
| DIN | 934 |

Spécifications techniques

| | |
|-----|-----|
| d-D | M4 |
| m | 3.2 |
| P | 0.7 |
| s | 7 |

Dessin technique

