



## Écrou hexagonal DIN 934 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse | 8| M8

Article n °	01325.080.001
Marque	-
UBB	500505355957
UNSPSC	31161727
EAN	8715494207928
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M8
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	E25-401
DIN	934

### Spécifications techniques

m	6.5
P	1.25
s	13

### Dessin technique

