



Écrou hexagonal DIN 934 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M6

Article n °	01336.060.001
Marque	-
UBB	500571891984
UNSPSC	31161727
EAN	8715494282086
PKG. de 2000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M6
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-401
DIN	934

Spécifications techniques

m	5
P	1
s	10

Dessin technique

