

Écrou hexagonal DIN 934 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc |8| M8

Numéro d'article 01336.080.001

Marque -

UBB 500571892065

UNSPSC 31161727

EAN 8715494282093

PKG. de 2000 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Lamelles de zinc exemptes de Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Spécifications techniques

d-D	M8
m	6.5
P	1.25
s	13

Dessin technique

